


KT5013



Kapasitif el sensörü

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Uygulama

Çalışma prensibi	statik
------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
------------------------	----------

KT5013



Kapasitif el sensörü

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Koruma	IP 67; IP 69K; (ön taraf)
--------	---------------------------

Testler / Onaylar

MTTF	[yıl]	490,4
------	-------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	113,5
Boyutlar	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Malzemeler	aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV şeffaf; Gövde: PC/ABS siyah	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, kırmızı
	Çalışma	8 x LED, yeşil

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	farklı renklerde çerçeve
-------------------------	--------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

