


Namur sensörler için anahtarlama amplifikatörleri

NV0100/220VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: N0031A

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 DIN raya montaj



Uygulama

Uygulama

kısa devre izleme; Kablo izleme

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	-15...10
Çalışma gerilimi [V]	< 220 AC
Kanal sayısı	1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Kontak akımı	4 A, 250 V AC / 500 VA
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Koruma	IP 30
Koruma sınıfları	IP 20

Testler / Onaylar

Onay	PTB Ex-84/2066X
------	-----------------

Güvenlik sınıflandırması

Tanım	Güvenlik esaslı koruma derecesinde
Gerilim [V]	< 13,4
Akım [mA]	< 18,5
Güç [mW]	< 62



Namur sensörler için anahtarlama amplifikatörleri

NV0100/220VAC

[Ex ia] IIC tanım	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB tanım	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC indüktans	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB indüktans	90mH
[Ex ia] IIC kapasitans	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB kapasitans	660nF

Mekanik özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 55 x 110

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
	Çalışma	LED, yeşil


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

klemens: 16 x ...2,5 mm²

Bağlantı



- 1: Kablo izleme#
 2: Çıkış fonksiyonu
 3: Relais