

ME5001




Manyetik sensör

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: ME5010

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	60; (mıknatısa göre M 4.0)
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M8 x 1 / L = 59

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	60; (mıknatısa göre M 4.0)
------------------------	----------------------------

Doğruluk / sapma

Histerezis [Sr nin % si]	1...10
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si]	1

ME5001



Manyetik sensör

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekanik özellikleri		
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M8 x 1 / L = 59
Diş tasarımı		M8 x 1
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı; algılama yüzeyi: Plastik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

