


Bütünleştirilmiş profil silindirler için silindir sensörü

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 algılama yüzeyi



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	41 x 30 x 27

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet

**Bütünleştirilmiş profil silindirler için silindir sensörü**

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Manyetik hassasiyet [mT]	2
Geçiş hızı [m/s]	< 5
Doğruluk / sapma	
Histerezis [mm]	1
Tekrarlanabilirlik [mm]	0,1
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekanik özellikleri	
Algılama yüzü	ön
Silindir tipi	bütünleştirilmiş profil silindirler; (Joucomatic)
Boyutlar [mm]	41 x 30 x 27
Malzemeler	Alüminyum; Plastik
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



MK5027



Bütünleştirilmiş profil silindirler için silindir sensörü

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Bağlantı

