


İndüktif NAMUR sensör

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	1
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M8 x 1 / L = 30

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC [V]	8,2; (1kΩ)
Besleme gerilimi DC [V]	5...25
Akım tüketimi [mA]	< 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1)

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. kablo direnci [Ω]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	2000

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	1
------------------------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------	--------------------------------

Güvenlik sınıflandırması

Maks. dahili kapasitans [nF]	80
Maks. dahili indüktans [μH]	110

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	M8 x 1 / L = 30
Diş tasarımı	M8 x 1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı; PBT

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2
----------	------------------

NE5009



İndüktif NAMUR sensör

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Açıklamalar


Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Bağlantı



BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi