

NE5010




İndüktif NAMUR sensör

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: NE5001

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu		normalde kapalı
Algılama mesafesi	[mm]	1
Gövde		Dış yapısı
Boyutlar	[mm]	M8 x 1

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC	[V]	8,2; (1k Ω)
Besleme gerilimi DC	[V]	5...25
Akım tüketimi	[mA]	< 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1)

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		normalde kapalı
Maks. kablo direnci	[Ω]	50
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	2000

İzleme aralığı

Algılama mesafesi	[mm]	1
-------------------	------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 67


NE5010



İndüktif NAMUR sensör

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Testler / Onaylar	
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Güvenlik sınıflandırması	
Maks. dahili kapasitans [nF]	80
Maks. dahili indüktans [µH]	110
Mekanik özellikleri	
Gövde	Dış yapısı
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	M8 x 1
Dış tasarımı	M8 x 1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı; PBT
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Bağlantı	



BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
mavi

Soketli: 1 x M25