


İndüktif NAMUR sensör

IFA2004-N/PH/AMP

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu		normalde kapalı
Algılama mesafesi	[mm]	4
Gövde		Dış yapısı
Boyutlar	[mm]	M12 x 1

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Besleme gerilimi DC	[V]	5...25
Akım tüketimi	[mA]	< 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1)

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		normalde kapalı
Maks. kablo direnci	[Ω]	50
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	400

İzleme aralığı

Algılama mesafesi	[mm]	4
-------------------	------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

Şok/titreşim dayanımı		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------	--	--------------------------------

Güvenlik sınıflandırması

Maks. dahili kapasitans	[nF]	230
-------------------------	------	-----

NF5020



İndüktif NAMUR sensör

IFA2004-N/PH/AMP

Maks. dahili indüktans	[μH]	170
------------------------	------	-----

Mekanik özellikleri

Gövde		Diş yapısı
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	M12 x 1
Diş tasarımı		M12 x 1
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı; PBT

Aksesuarlar

Parçalar		montaj somunu: 2
----------	--	------------------


Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
WH = siyah
beyaz

Soketli: 1 x AMP