


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

O6H-HPKG/AS/4P



Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	22; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	633

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama




Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

O6H-HPKG/AS/4P

İzleme aralığı		
Mesafe	[mm]	< 100; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma)	[mm]	< 100
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma)	[mm]	4...100
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma)	[mm]	8...100
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	6
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Arka fon bastırması mevcut		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65; IP 67
Testler / Onaylar		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[yıl]	1113
UL onayı		UL onay numarası E001
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	13
Gövde		dikdörtgen
Boyutlar	[mm]	46 x 13 x 21
Malzemeler		Gövde: ABS; PPSU
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Conta malzemesi		EPDM
Sıkıştırma torku	[Nm]	0,5
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar		besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: Piriç, kaplamalı; Conta: EPDM		

O6H211



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

O6H-HPKG/AS/4P

Bağlantı

