


O7P205



Reflektörden yansımali sensör

O7P-DPKG/2M/PH



Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgensel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	633

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama

İzleme aralığı


Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,03...1; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005; Prizmatik reflektör 50 x 50 mm E21299)
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	55



Reflektörden yansımali sensör

O7P-DPKG/2M/PH

Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede	
Polarizasyon filtresi mevcut	evet	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma	IP 65	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	1155
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	31,6
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar	[mm]	20,3 x 15 x 9
Malzemeler	PA	
Mercek malzemesi	PMMA	
Lens hizalaması	Mercekleri yanda	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Bağlantı		



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi