


O7S200



Karşılıklı sensör vericisi

O7S-OOKG/0,20M/AS



Verici üst mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	633

Çıkışlar

Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
------------------------------	------

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	0...1,5
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	90
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	1899

Karşılıklı sensör vericisi

O7S-OOKG/0,20M/AS

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	14,2
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	20,3 x 15 x 9
Malzemeler		PA
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
----------	---------	----------------

Açıklamalar

Açıklamalar	UL "supply class 2" kaynak gereklidir
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: tırnak geçmeli



Bağlantı

