


O6S300



Karşılıklı sensör vericisi

O6S-OOKG



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	11; ((24 V))
Koruma sınıfı		III
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	633

İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı	[m]	< 10
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	300
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	2600
UL onayı	UL onay numarası	E004


O6S300



Karşılıklı sensör vericisi

O6S-00KG

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	76,4
Gövde		dikdörtgensel
Malzemeler		Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Plastik: PPSU; Conta: EPDM
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Sıkıştırma torku	[Nm]	1; (Vidalar)
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar		besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,25 mm ²		
Bağlantı		




BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği



x: Mesafe [mm]

y: aşırı kazanç katsayısı