


Karşılıklı sensör vericisi

O6S-OOKG/0,30m/US



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	11; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	633

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 10
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	300
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [yıl]		2600
UL onayı	UL onay numarası	E005

Karşılıklı sensör vericisi

O6S-00KG/0,30m/US

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	50,5
Gövde		dikdörtgenel
Malzemeler		Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Plastik: PPSU; Conta: EPDM
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Sıkıştırma torku	[Nm]	1; (Vidalar)

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
----------	---------	----------------

Açıklamalar

Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet


Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı




Karşılıklı sensör vericisi

O6S-00KG/0,30m/US

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği



x: Mesafe [mm]

y: aşırı kazanç katsayısı