


Cisimden yansımali sensör

O6TIFPKG/AS/4P



- 1: Anahtar çıkış fonksiyonu
 2: Hassasiyet ayar potansiyometresi
 Alıcı üst mercekte
 Verici alt mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	16; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	850

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama

İzleme aralığı

Mesafe [mm]	5...600; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Ayar aralığı [mm]	100...600

O6T215



Cisimden yansımali sensör

O6TIFPKG/AS/4P

Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	24
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65; IP 67

Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	898
UL onayı	UL onay numarası E001

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	19
Gövde	dikdörtgönsel
Boyutlar [mm]	46 x 13 x 21
Malzemeler	Gövde: ABS; PPSU
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda
Conta malzemesi	EPDM
Sıkıştırma torku [Nm]	0,5

Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
	Çalışma 1 x LED, yeşil

Açıklamalar	
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kitleme: Pirinç, kaplamalı; Conta: EPDM



Cisimden yansımali sensör

O6TIFPKG/AS/4P

Bağlantı



şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiğı

