


Karşılıklı sensör alıcısı

O6EIFNKG/AS/4P



- 1: Anahtar çıkış fonksiyonu
2: Hassasiyet ayar potansiyometresi
3: Işık yansıması



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgense

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	7; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	850

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
----------------	-------



Karşılıklı sensör alıcısı

O6EIFNKG/AS/4P

Algılama aralığı	[m]	< 15
Aralık ayarlanabilir		evet

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65; IP 67

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	956
UL onayı	UL onay numarası	E001

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	19,5
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	46 x 13 x 21
Malzemeler		Gövde: ABS; PPSU
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Conta malzemesi		EPDM
Sıkıştırma torku	[Nm]	0,5

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar		
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir	
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: Metal, kaplamalı; Conta: EPDM



Karşılıklı sensör alıcısı

O6EIFNKG/AS/4P

Bağlantı



şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

