


Reflektörden yansımali sensör

OCP-ASI/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 35
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Aşırı gerilim koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1500

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	< 5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	133
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede



Reflektörden yansımali sensör

OCP-ASI/US-100

Polarizasyon filtresi mevcut	evet
------------------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

AS-i parametreleri

AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	1
AS-i ID kod	[hex]	1

Mekanik özellikleri

Gövde		dikdörtgönsel
Boyutlar	[mm]	49 x 15 x 42
Malzemeler		çinko döküm
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Fonksiyon	1 x LED, sarı flaş yapma

Aksesuarlar

Parçalar	tornavida
----------	-----------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı



Reflektörden yansımali sensör

OCP-ASI/US-100

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiğı

