



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 80
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA]	100
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	< 1,5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
----------------------	--




Reflektörden yansımali sensör

OCPGHNKG/US-100

Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm]	13
Işık hüzmesinin boyutları	Algılama aralığı
Tepki süresi	
Cevap verme zamanı [s]	0,5
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...55
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri	
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	49 x 15 x 42
Malzemeler	çinko döküm
Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar	
Parçalar	tornavida
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	


Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Reflektörden yansımali sensör

OCPGHNKG/US-100

Bağlantı



2	Fonksiyon kontrol çıkışı
5	Eingang "External Teach"

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

