


Reflektörden yansımali sensör

O6PLFPKG



- 1 Programlama butonları
Alıcı üst mercekte , Verici alt mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Lazer koruma sınıfı	1
Gövde	dikdörtgen

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	15; (24 V)
Koruma sınıfı	III
Ters kutuplama koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	650

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	0,075...8; (Prizmatik reflektör 50 x 50 mm E20722)
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	17
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede



Reflektörden yansımali sensör

O6PLFPKG

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBAud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Min. işlem döngü süresi [ms]	2,5	
IO-Link proses verisi (döngüsel)	Fonksiyon	bit uzunluğu
	işlem değeri	8
	cihaz durumu	4
	ikili anahtarlama bilgisi	1
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket)	uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	525
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...60	
Koruma	IP 65; IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Lazer koruma sınıfı	1	
Lazer koruma ile ilgili notlar	Dikkat:	Lazer Işığı
	lazer sınıfı:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.
MTTF [yıl]	765	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	60,7	
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar [mm]	35,4 x 13 x 21	
Malzemeler	Gövde: ABS; PPSU; Conta: EPDM	
Mercek malzemesi	PMMA	
Lens hizalaması	Mercekleri yanda	
Sıkıştırma torku [Nm]	0,5; (Vidalar)	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir	
Paket miktarı	1 adet	

O6P700




Reflektörden yansımali sensör

O6PLFPKG

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

Bağlantı



BK OUT / IO-Link
Kablo renkleri :
BN = kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi

Şemalar ve grafikler



x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservfaktor