


Karşılıklı sensör vericisi

O6S-00KG/5M



1: Algılama yüzeyi



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
Uygulama	makine parçaları üretim endüstrisinde kullanıma uygun

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	11; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	633

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 10
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	300
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	2942
UL onayı	UL onay numarası E019



Karşılıklı sensör vericisi


O6S-00KG/5M

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	128,2
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	34,8 x 13 x 21
Malzemeler		Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Plastik: PPSU; Conta: FKM
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Sıkıştırma torku	[Nm]	1; (Vidalar)

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar	
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
Kablo: 5 m, PUR; 2 x 0,25 mm ²	
Bağlantı	




BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği



x: Mesafe [mm]

y: aşırı kazanç katsayısı