


Reflektörden yansımali sensör

OGP-FPKG/2M



- 1 Programlama butonları
2 LED 4 x 90°



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	20
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	624

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	2000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı


Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,03...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Fabrika ayarı	Işık yok anahtarlama
Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	200



Reflektörden yansımali sensör

OGP-FPKG/2M

Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede	
Polarizasyon filtresi mevcut	evet	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	431
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	125,3
Gövde	Dış yapısı	
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Dış tasarımı	M18 x 1	
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU	
Mercek malzemesi	PMMA	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
Açıklamalar		
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Bağlantı		



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi