


Karşılıklı sensör vericisi

OGS-OOKG/2M



1 x LED 4 x 90°



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	20
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	624

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 25
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	1000
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	629

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	125,1
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Diş tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; EPDM


OGS501



Karşılıklı sensör vericisi

OGS-00KG/2M

Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Çalışma 1 x LED, yeşil
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2
Açıklamalar	
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi