


Karşılıklı sensör vericisi

OGS-OOKG/6M



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	15
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 20
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	800
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	755

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	245,8
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Diş tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM


OGS301



Karşılıklı sensör vericisi

OGS-00KG/6M

Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Çalışma 1 x LED, yeşil
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2
Açıklamalar	
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

