




Cisimden yansımalı sensör

OGT-DPKG/US



- 1 Potansiyometre
Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	20
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	645

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Mesafe	[mm]	10...400; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Ayar aralığı	[mm]	70...400
Aralık ayarlanabilir		evet
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	25
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede



Cisimden yansımali sensör

OGT-DPKG/US

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65; (uygun konektör ile birlikte)
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	901
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	15,1
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		Gövde: ABS
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
İşletme parçaları		Potansiyometre
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

