


Reflektörden yansımali sensör

OER-V/OET-V/10M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010
Koruma sınıfı	III
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,03...0,2; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Mesafe [mm]	< 15; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...70
Koruma	IP 67


Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Reflektörden yansımali sensör

OER-V/OET-V/10M

MTTF	[yıl]	5623
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,2
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M8 x 1
Diş tasarımı		M8 x 1
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 10 m; 2 x 0,14 mm ²		
Bağlantı		



1 = Verici
 2 = Alıcı
 Kablo renkleri :
 RD = kırmızı
 WH = beyaz
 screen = ekran