



## Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OA0106

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

## Ürün özellikleri

|              |              |
|--------------|--------------|
| Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
| Gövde        | dikdörtgenel |

## Uygulama

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Sistem             | Polarizasyon filtreli         |
| Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımali sensör |

## Elektriksel özellikleri

|                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| Frekans AC         | [Hz] | 47...63        |
| Çalışma gerilimi   | [V]  | 20...250 AC/DC |
| Maks. güç tüketimi | [VA] | 2              |
| Koruma sınıfı      |      | II             |
| Işık kaynağı       |      | Kırmızı ışık   |
| Dalga boyu         | [nm] | 660            |

## Çıkışlar

|                         |      |                                                     |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Elektriksel yapı        |      | Röle                                                |
| Çıkış fonksiyonu        |      | Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
| Kontak akımı            |      | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W      |
| Anahtarlama frekansı AC | [Hz] | 10                                                  |
| Anahtarlama frekansı DC | [Hz] | 10                                                  |
| Kısa devre koruması     |      | hayır                                               |
| Aşırı yük koruması      |      | hayır                                               |

## İzleme aralığı

|                  |     |                                        |
|------------------|-----|----------------------------------------|
| Algılama aralığı | [m] | < 8; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
|------------------|-----|----------------------------------------|



## Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

|                              |                             |                  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Aralık ayarlanabilir         | evet                        |                  |
| Polarizasyon filtresi mevcut | evet                        |                  |
| Çalışma Koşulları            |                             |                  |
| Çalışma sıcaklığı            | [°C]                        | -25...60         |
| Koruma                       | IP 65                       |                  |
| Testler / Onaylar            |                             |                  |
| EMC                          | EN 60947-5-2                |                  |
|                              | EN 55011                    | Sınıf B          |
| Mekanik özellikleri          |                             |                  |
| Gövde                        | dikdörtgensel               |                  |
| Boyutlar                     | [mm]                        | 90 x 30 x 70     |
| Malzemeler                   | PPO değiştirilmiş           |                  |
| Mercek malzemesi             | PMMA                        |                  |
| Gösterge / Kontroller        |                             |                  |
| Gösterge                     | Anahtarlama durumu          | 1 x LED, sarı    |
|                              | Çalışma                     | 1 x LED, yeşil   |
|                              | Fonksiyon                   | 1 x LED, kırmızı |
| Aksesuarlar                  |                             |                  |
| Parçalar                     | Montaj parçası<br>tornavida |                  |
| Açıklamalar                  |                             |                  |
| Paket miktarı                | 1 adet                      |                  |
| Elektriksel bağlantı         |                             |                  |
| Soketli: 1 x                 |                             |                  |