



Reflektörden yansımali sensör

OGR-HBOA/90-250V/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OG0044

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Dış yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	90...250 AC/DC
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	9,5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC	[V]	9,5
Minimum yük akımı	[mA]	10
Maks. kaçak akım	[mA]	5
Yük akımı (Sürekli) AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	50
Yük akımı (Anlık)	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)



Reflektörden yansımali sensör

OGR-HBOA/90-250V/6M

Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	25
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	70
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır

İzleme aralığı

Algılama aralığı	[m]	< 3; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
------------------	-----	--

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı
Mercek malzemesi		Cam

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2
----------	------------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
 kahve rengi
 BU = mavi