



Reflektörden yansımali sensör

OGR-DBOA/S

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...90 AC/DC
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar


Çıkış fonksiyonu		Işık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	9,5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC	[V]	9,5
Minimum yük akımı	[mA]	10
Maks. kaçak akım	[mA]	5
Yük akımı (Sürekli) AC	[mA]	250
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	50
Yük akımı (Anlık)	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	25
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	70
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır



Reflektörden yansımali sensör

OGR-DBOA/S

İzleme aralığı		
Algılama aralığı	[m]	< 2,5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Gövde		Dış yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1
Dış tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Bağlantı		



BN = Kablo renkleri :
 kahve rengi
 BU = mavi