



Reflektörden yansimalı sensör

OCPGHPKG/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O5G500

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansimalı sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 80
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660


Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA]	100
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet



Reflektörden yansımali sensör


OCPGHPKG/US-100

İzleme aralığı		
Algılama aralığı	[m]	< 1,5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir		evet
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği	[mm]	13
Işık hüzmesinin boyutları		Algılama aralığı
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	0,5
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...55
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgense
Boyutlar	[mm]	49 x 15 x 42
Malzemeler		çinko döküm
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		tornavida
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A		
		

Reflektörden yansımali sensör

OCPGHPKG/US-100

Bağlantı



2	Fonksiyon kontrol çıkışı
5	Eingang "External Teach"

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

