



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OGS501

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 17
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı


Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 15
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	2000



Karşılıklı sensör vericisi

OGS-OOKG/10M

Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı		[°C]	-25...80
Koruma		IP 67	
Testler / Onaylar			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri			
Gövde		Dış yapısı	
Boyutlar		[mm]	M18 x 1
Dış tasarımı		M18 x 1	
Malzemeler		PBT	
Mercek malzemesi		PMMA	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge		Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar			
Parçalar		montaj somunu: 2	
Açıklamalar			
Açıklamalar		besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir	
Paket miktarı		1 adet	
Elektriksel bağlantı			
Kablo: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
Bağlantı			



BN = Kablo renkleri :
 BU = kahve rengi
 mavi