


Karşılıklı lazer sensör vericisi

OGSLOOKG/US100



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Lazer koruma sınıfı	1
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	13
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	655
Ortalama ömür [h]	50000

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 60
Aralık ayarlanabilir	hayır
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm]	3; (60 m)
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	312
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...60
Koruma	IP 65; IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
Lazer koruma sınıfı	1

Karşılıklı lazer sensör vericisi

OGSLOOKG/US100

Lazer koruma ile ilgili notlar	Dikkat:	Lazer Işığı
	lazer sınıfı:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.
MTTF	[yıl]	1018

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	64,3
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
----------	---------	----------------

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2
----------	------------------

Açıklamalar

Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

