



Cisimden yansımali sensör

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OI0002

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Koruma sınıfı		I
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	10,5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC	[V]	10,5
Minimum yük akımı	[mA]	15
Yük akımı (Sürekli) AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	25
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	35
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır

**Cisimden yansımali sensör**

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

İzleme aralığı		
Mesafe	[mm]	< 150
Aralık ayarlanabilir		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde		Dış yapısı
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5
Dış tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		PBT; PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
		tornavida
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x Ø 28 mm		