


Cisimden yansımali sensör

OGT-FPKG/6M



- 1 Programlama butonları
2 LED 4 x 90°



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	25
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	2000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı


Mesafe [mm]	2...800; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Fabrika ayarı	Işık var anahtarlama
Ayar aralığı [mm]	150...800
Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	66
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede



Cisimden yansımali sensör

OGT-FPKG/6M

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[yıl]	473
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	255
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Öğretme fonksiyonu		evet
Elektronik kilit		evet
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
Açıklamalar		
Açıklamalar		besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Bağlantı		



BK =
 BN =
 BU =

Kablo renkleri :
 siyah
 kahve rengi
 mavi



Cisimden yansımali sensör

OGT-FPKG/6M

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiğı

