




OIT-FPKG



Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Çalışma gerilimi	[V]	10...55 DC
Akım tüketimi	[mA]	30; ((24 V))
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıklıta açık/Karanlıklıta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	100
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet


Mesafe	[mm]	3...700; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Aralık ayarlanabilir		evet
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	122



Cisimden yansımali sensör

OIT-FPKG

Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı		[°C]	-25...80
Koruma		IP 65	
Testler / Onaylar			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Sınıf B
MTTF		[yıl]	659
Mekanik özellikleri			
Ağırlık		[g]	125,5
Gövde		Dış yapısı	
Boyutlar		[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Dış tasarımı		M30 x 1,5	
Malzemeler		PBT; PPO değiştirilmiş	
Mercek malzemesi		PMMA	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge		Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar			
Parçalar		montaj somunu: 2	
		tornavida	
Açıklamalar			
Paket miktarı		1 adet	
Elektriksel bağlantı			
klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5			
Bağlantı			





şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

