


Fiber optik amplifikatörü

OGF-HBOA/90-250V

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Dış yapısı

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	90...250 AC/DC
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	9,5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC	[V]	9,5
Minimum yük akımı	[mA]	10
Maks. kaçak akım	[mA]	5
Yük akımı (Sürekli) AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	50
Yük akımı (Anlık)	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	25
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	70
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır

İzleme aralığı

Algılama aralığı	[m]	0...0,08; (Karşılıklı sensör)
Mesafe	[mm]	0...15; (Cisimden yansımali sensör)

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65



Fiber optik amplifikatörü

OGF-HBOA/90-250V

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde	Dış yapısı	
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Dış tasarımı	M18 x 1	
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
	Tırtırlı somun	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Işık var anahtarlaması karşılıklı fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar	
	cisimden yansımali fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Bağlantı		



BN = Kablo renkleri : kahve rengi
 BU = mavi