


Karşılıklı lazer sensör vericisi

OJSLOOKG/SO/AS



1 buton



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Lazer koruma sınıfı	1
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 12
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	650
Ortalama ömür [h]	50000

Çıkışlar

Aşırı yük koruması	evet
--------------------	------



Karşılıklı lazer sensör vericisi

OJSLOOKG/SO/AS

İzleme aralığı		
Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı [m]		< 15
Aralık ayarlanabilir		hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]		24
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]		-10...60
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Lazer koruma sınıfı		1
Lazer koruma ile ilgili notlar	Dikkat:	Lazer Işığı
	lazer sınıfı:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.
MTTF [yıl]		918
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]		27,2
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar [mm]		35 x 11 x 24
Malzemeler		Gövde: ABS; sabitleme parçası: çinko döküm; LED pencere: SEPS; buton: SEPS
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		Basit montaj parçası: 1, E20964
		Vidalar: 2 x M3 x 16
		yaylı pullar: 2
		Somunlar: 2
Açıklamalar		
Açıklamalar		besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı		1 adet

OJ5038



Karşılıklı lazer sensör vericisi

OJSLOOKG/SO/AS

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

