


Karşılıklı sensör vericisi

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OGS700

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 buton

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Lazer koruma sınıfı	2
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 17
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	675
Ortalama ömür [h]	50000

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 60
Aralık ayarlanabilir	hayır
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm]	3
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	150
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede



Karşılıklı sensör vericisi

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...50
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Lazer koruma sınıfı		2
Lazer koruma ile ilgili notlar	Dikkat:	Lazer Işığı
	pals performansı:	<= 2,2 mW
	Dalga boyu:	675 nm
	Frekans:	2,2 kHz
	Pals uzunluğu:	24 µs
	Işına doğrudan bakmayınız.	
	Lazer ışığına maruz kalmaktan kaçının.	
	lazer sınıfı:	2
		EN 60825-1
Mekanik özellikleri		
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı		

Karşılıklı sensör vericisi

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Bağlantı

