


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OGH-HPKG/US/90°/200MM



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Sistem	Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	25
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	625

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Mesafe [mm]	< 200; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	28
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede



Geri plan bastırılmalı cisimden yansımali sensörler

OGH-HPKG/US/90°/200MM

Arka fon bastırması mevcut	evet
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 68
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Sınıf B
MTTF [yıl]	541
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	57,5
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 65
Diş tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	paslanmaz çelik; ABS
Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
	Çalışma 1 x LED, yeşil
Aksesuarlar	
Parçalar	Somunlar: 2
	kilit pulları: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OGH-HPKG/US/90°/200MM

Bağlantı

