


OG5129



Karşılıklı sensör vericisi

OGS-00KG/US/90°



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Dış yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	< 19
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 9
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	3000
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 68

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF [yıl]		1714

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	58
-------------	----



Karşılıklı sensör vericisi

OGS-OOKG/US/90°

Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		paslanmaz çelik; ABS
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
----------	---------	----------------

Aksesuarlar

Parçalar	Somunlar: 2
	kilit pulları: 2

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

