


Reflektörden yansımali sensör

OIP-FBOW

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Gövde

Diş yapısı

Uygulama

Sistem

Polarizasyon filtreli

Fonksiyon prensibi

Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC

[Hz]

47...63

Çalışma gerilimi

[V]

20...250 AC

Koruma sınıfı

II

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu

Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi AC

[V]

4

Maks. kaçak akım

[mA]

12

Yük akımı (Sürekli) AC

[mA]

300

Yük akımı (Anlık)

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Anahtarlama frekansı AC

[Hz]

65

Kısa devre koruması

hayır

Aşırı yük koruması

hayır

İzleme aralığı

Algılama aralığı

[m]

< 2; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)

Aralık ayarlanabilir

evet

Polarizasyon filtresi mevcut

evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...60

Koruma

IP 65



Reflektörden yansımali sensör

OIP-FBOW

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Gövde	Dış yapısı	
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 125	
Dış tasarımı	M30 x 1,5	
Malzemeler	PBT; PPO değiştirilmiş	
Mercek malzemesi	PMMA	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
	tornavida	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm ²		
Bağlantı		

