




Reflektörden yansimalı sensör

OIP-FNKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

İşık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...55 DC
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıklıta açık/Karanlıklıta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	65
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi	[m]	0,15...2; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
--	-----	---



Reflektörden yansımali sensör

OIP-FNKG

Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	200
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Polarizasyon filtresi mevcut	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	0,124
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Diş tasarımı	M30 x 1,5
Malzemeler	PBT; PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2 tornavida
----------	-------------------------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5

Bağlantı





Reflektörden yansımali sensör

OIP-FNKG

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

