


OJP200



Reflektörden yansımali sensör

OJP-DPKG/SO/AS



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama




Reflektörden yansımali sensör

OJP-DPKG/SO/AS

Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	1,8; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	64
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Polarizasyon filtresi mevcut	evet
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	905
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	15,6
Gövde	dikdörtgense
Boyutlar [mm]	35 x 11 x 24
Malzemeler	ABS; SEPS
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Açıklamalar	
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Reflektörden yansimalı sensör

OJP-DPKG/SO/AS

Bağlantı

