




Cisimden yansımali sensör

OITGFNKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Gövde	Diş yapısı
-------	------------

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...55 DC
Akım tüketimi	[mA]	15; ((24 V))
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	80
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Mesafe	[mm]	< 80
Aralık ayarlanabilir		evet



Cisimden yansımali sensör

OITGFNKG

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65
Mekanik özellikleri		
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2 tornavida
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
...2,5 mm ² ; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5		
Bağlantı		

