


Reflektörden yansımali sensör

OMP-FKOW/T/LS-500



Alıcı alt mercekte
Verici üst mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	24...240 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	6
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660
Ortalama ömür	[h]	100000
Servis ömrü için referans sıcaklığı	[°C]	25

Çıkışlar

Elektriksel yapı		Röle
Çıkış fonksiyonu		Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Kontak akımı		3A / 250 V AC
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	10
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	10




Reflektörden yansımali sensör

OMP-FKOW/T/LS-500

Kısa devre koruması		hayır
Zaman fonksiyonu	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
İzleme aralığı		
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi	[m]	13,5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Polarizasyon filtresi mevcut		evet
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	< 10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...40
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	198,5
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	73 x 45 x 49
Malzemeler		ABS cam fiber takviyeli
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A; Kilitleme: Alüminyum, şeffaf kaplama



OM0009



Reflektörden yansimalı sensör

OMP-FKOW/T/LS-500

Bağlantı

