


Reflektörden yansımali sensör

OSR-FBOA/T

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: OS0025

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Zamanlayıcı potansiyometresi
2 Hassasiyet ayar potansiyometresi
Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...250 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Ters kutuplama koruması	hayır
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Minimum yük akımı [mA]	15
Maks. kaçak akım [mA]	8
Yük akımı (Sürekli) AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Yük akımı (Anlık) [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)



Reflektörden yansımali sensör

OSR-FBOA/T

Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	250
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	250
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır
İzleme aralığı		
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi	[m]	10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[yıl]	261
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	264,8
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	80 x 28 x 95
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir		IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası: 1, E20210 tornavida
Açıklamalar		
Açıklamalar		Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı		1 adet


Reflektörden yansımali sensör

OSR-FBOA/T

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo rekoru: M20 X 1,5

Bağlantı



Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen