

# OJR200




## LASER Reflektörden yansımali sensör

OJR-DPKG/SO/AS

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: O6P202

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



### Ürün özellikleri

|              |               |
|--------------|---------------|
| Işık kaynağı | Kırmızı ışık  |
| Gövde        | dikdörtgensel |

### Uygulama

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımali sensör |
|--------------------|-------------------------------|

### Elektriksel özellikleri

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...30 DC   |
| Akım tüketimi [mA]     | < 20         |
| Koruma sınıfı          | III          |
| Ters polarite koruması | evet         |
| Işık kaynağı           | Kırmızı ışık |

### Çıkışlar

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Elektriksel yapı                                | PNP                  |
| Çıkış fonksiyonu                                | Işık yok anahtarlama |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5                  |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 200                  |



## LASER Reflektörden yansımali sensör

OJR-DPKG/SO/AS

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000         |
| Kısa devre koruması          | evet         |
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
| Aşırı yük koruması           | evet         |

## İzleme aralığı

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 1,8; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
| Aralık ayarlanabilir                           | hayır                                  |
| Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]                   | 64                                     |
| Işık hüzmesinin boyutları                      | maksimum mesafede                      |

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
| Koruma                 | IP 67    |

## Testler / Onaylar

|            |              |
|------------|--------------|
| EMC        | EN 60947-5-2 |
| MTTF [yıl] | 905          |

## Mekanik özellikleri

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ağırlık [g]      | 15,5             |
| Gövde            | dikdörtgenel     |
| Boyutlar [mm]    | 35 x 11 x 24     |
| Malzemeler       | ABS; SEPS        |
| Mercek malzemesi | PMMA             |
| Lens hizalaması  | Mercekleri yanda |

## Gösterge / Kontroller


|          |                    |               |
|----------|--------------------|---------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı |
|----------|--------------------|---------------|

## Açıklamalar


|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Açıklamalar   | besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir |
| Paket miktarı | 1 adet                                                |

## Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



# OJR200



## LASER Reflektörden yansımali sensör

OJR-DPKG/SO/AS

### Bağlantı

