


Reflektörden yansimalı sensör

OLP-FKOA/SL/LS-500



1 buton



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansimalı sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	4
Koruma sınıfı		I
Ters kutuplama koruması		hayır
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660
Ortalama ömür	[h]	100000
Servis ömrü için referans sıcaklığı	[°C]	25

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle	
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)	
Kontak akımı	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W	
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	10
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	10



Reflektörden yansımali sensör

OLP-FKOA/SL/LS-500

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,3...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir	evet
Polarizasyon filtresi mevcut	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF [yıl]	256	

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	202,5
Gövde	dikdörtgenel
Boyutlar [mm]	75 x 27 x 62
Malzemeler	PA; PBT
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen
-------------------	--

Açıklamalar

Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A



Reflektörden yansımali sensör


OLP-FKOA/SL/LS-500

Bağlantı

Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği



x: Mesafe [mm]

y: Funktionsreservfaktor