



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgensel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	12; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	80
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	0,15...10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,15...10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)

OP5035



Reflektörden yansımali sensör

OPR-FNKG

Aralık ayarlanabilir		evet	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı		[°C]	-20...80
Koruma		IP 65	
Testler / Onaylar			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri			
Gövde		dikdörtgensel	
Boyutlar		[mm]	86 x 28 x 142
Malzemeler		PPO değiştirilmiş	
Mercek malzemesi		Cam	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge		Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar			
Paket miktarı		1 adet	
Elektriksel bağlantı			
klemens: ...1,5 mm²			
Bağlantı			

