


Reflektörden yansımali sensör

OTR-FNKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O5P502

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Potansiyometre
Alıcı alt mercekte
Verici üst mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	40; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar



Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	150
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama



Reflektörden yansımali sensör

OTR-FNKG

Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Algılama aralığı [m]	0,15...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	262
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
	Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	0,208
Gövde	dikdörtgenel
Boyutlar [mm]	75 x 19 x 30
Malzemeler	PBT
Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu Çalışma
	1 x LED, sarı 1 x LED, yeşil
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj parçası: 1, E20441 tornavida
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²	
Bağlantı	



Kablo renkleri :
 BN = kahve rengi
 BU = mavi
 BK = siyah

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiğı

