


Reflektörden yansımali sensör

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OT5013

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Alıcı alt mercekte
Verici üst mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...36 DC
Akım tüketimi [mA]	40; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	100
Kısa devre koruması	evet



Reflektörden yansımali sensör

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama	
Aşırı yük koruması	evet	
İzleme aralığı		
Algılama aralığı [m]	0,15...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)	
Aralık ayarlanabilir	evet	
Dalga boyu aralığı [µm]	< 7	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...50	
Koruma	IP 65	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	Sınıf B
	EN 55011	
Mekanik özellikleri		
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar [mm]	75 x 19 x 30	
Malzemeler	PBT	
Mercek malzemesi	PMMA	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

