


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OTH-CPKG/US-100-DPX

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O5H200 veya O5H201 veya O5H202 veya O5H500 veya O5H501

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Alıcı alt mercekte
Verici üst mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	25; ((24 V))
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı		PNP
Çıkış fonksiyonu		eşlenik
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,9
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	100
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	700



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OTH-CPKG/US-100-DPX

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Mesafe [mm]	50...600; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	30
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Arka fon bastırması mevcut	evet
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...60
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri	
Gövde	dikdörtgenel
Boyutlar [mm]	75 x 17 x 33
Malzemeler	Polycarbonat
Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj parçası: 1, E20461 tornavida
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	


Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler


OTH-CPKG/US-100-DPX

Bağlantı



Şemalar ve grafikler

Doğruluk grafiği



x: mesafe sensör/nesne [mm]

y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]

1 = Cisim siyah (%6 yansıtma) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)

2 = Cisim gri (18 % geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)

3 = Cisim Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)

Not : aralık % = aralığın % cinsinden ayarı