


Reflektörden yansımali sensör

OUP-HPKG/US-100-DPO



Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	30; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	160
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,15...1,5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	475
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede



Reflektörden yansımali sensör

OUP-HPKG/US-100-DPO

Polarizasyon filtresi mevcut	evet
------------------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	687

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	74,5
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	28 x 16 x 51
Malzemeler	PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	Cam
Lens hizalaması	Mercekleri yanda

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj parçası: 1, E20211
----------	---------------------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı





Reflektörden yansimalı sensör

OUP-HPKG/US-100-DPO

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

